



HWX044H

**Contact auxiliaire fourni en standard HW2/4 (AX)**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|   |     |
|---|-----|
| Courant nominal assigné sous 230 V AC15 | 2 A |
|---|-----|

##### Connectivité

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

##### Tension

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Type de tension d'alimentation | AC |
|--------------------------------|----|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -40 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de stockage/transport | -40 - 70 °C |
|-----------------------------------|-------------|

##### Puissance

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0 |
|-----------------------------------|---|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP2X |
|-------------------------|------|