



HXA024H

Contact signal défaut 1NO+1NC 250VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	3 A
Courant nominal assigné sous 230 V AC15	3 A

Connectivité

Type de connexion / prise	QuickConnect
Type de montage	Clipsé

Raccordement

Type de contact	1NO+1NF
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.25 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 1.25 mm ²

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	1500 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3 W
-----------------------------------	-----

Équipement

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts NF	1

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------