



HXC026H

Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 125 V

Tension

Tension assignée d'emploi en continue 30 V

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 3 W

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m