



HXW040H

### Commande motorisée x630/P630 24-48VDC avec Auto-Reset

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension circuit de commande en CC	24 / 48 V
Tension circuit de commande en CA	0 V

##### Intensité du courant

Courant d'appel OFF-RESET	24V DC - 15.3A ; 48V DC - 7.4A
Courant d'appel ON	24V DC - 12A ; 48V DC - 12A
Courant de service OFF-RESET	24V DC - 6.7A ; 48V DC - 3.5A

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
-----------------------------------	-----

##### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné

##### Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
----------	--------