



HXW043H

## Commande motorisée x630/P630 24-48VDC sans Auto-Reset

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension circuit de commande en CC	24 / 48 V
Tension circuit de commande en CA	0 V

#### Intensité du courant

Courant d'appel OFF-RESET	24V DC - 15.3A ; 48V DC - 7.4A
Courant d'appel ON	24V DC - 12A ; 48V DC - 12A
Courant de service OFF-RESET	24V DC - 6.7A ; 48V DC - 3.5A

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
-----------------------------------	-----

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné

#### Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
----------	--------