



HXW044H

Commande motorisée x630/P630 100-240VAC sans Auto-Reset

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation AC

Tension

Tension circuit de commande en CC 0 V

Tension circuit de commande en CA 100 / 240 V

Intensité du courant

Courant d'appel OFF-RESET 100-110V AC - 4.2A ; 200-220V AC - 4.2A ; 230-240V AC - 4.2A

Courant d'appel ON 100-110V AC - 4.1A ; 200-220V AC - 4.1A ; 230-240V AC - 4.1A

Courant de service OFF-RESET 100-110V AC - 1.7A ; 200-220V AC - 1.7A ; 230-240V AC - 1.7A

Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Altitude 2000 m