



HYB002H

Cage de raccordement x250 Al & Cu 4P

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Installation, montage

Couple de serrage 25Nm

Connexion

Section de raccordement en câble souple 35 / 150mm²

Section de conducteur 35...185 mm²

Câble

Matériau du câble Cu / Al

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m