



HYT008H

## Cage de raccordement P250 Cu/Al 4P 2x 35-120mm<sup>2</sup>

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

#### Installation, montage

Couple de serrage	25Nm
-------------------	------

#### Connexion

Section de conducteur	2 x 35...120 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (flexible)	2 x 35...95 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (rigide)	2 x 35...120 mm <sup>2</sup>

#### Câble

Matériau du câble	Cu / Al
-------------------	---------

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné