



HYW002H

**Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 1x 35-300mm<sup>2</sup>**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	211.2 W
Puissance dissipée par pôle à In	70.4 W

**Installation, montage**

Couple de serrage	25Nm
-------------------	------

**Connexion**

Section de conducteur	35...300 mm <sup>2</sup>
-----------------------	--------------------------

**Standards**

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné