



HYW008H

Cage de raccordement x630/P630 Cu/Al 4P 2x 35-300mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	321.49 W
Puissance dissipée par pôle à In	107.16 W

Installation, montage

Couple de serrage	25Nm
-------------------	------

Connexion

Section de conducteur	2 x 35...300 mm ²
-----------------------	------------------------------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné