



HZ157

### Barre de pontage 250A

#### Caractéristiques techniques

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	12.4 W
-----------------------------------	--------

Puissance dissipée par pôle à In	3.1 W
----------------------------------	-------

##### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------