



JK113B20

Goulotte GAMMA 250x70 L=2m BP

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2000 mm
Largeur	250 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	14500 - 14500 mm ²

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 3
Nombre de cloisons clipsables	2
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Oui