



Barre sans socle, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 1 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 60 A

Dimensions

Longueur 121 mm

Matières

Matière Laiton

Connexion

Raccordement nombre de point de connexion + section de connexion 1x25+8x16+8x10mm²

Standards

Directive européenne WEEE concerné

K156