



K96F

**Borne de barre 25mm<sup>2</sup>-70mm<sup>2</sup> pour barres 12x5mm, 25mm<sup>2</sup>-50mm<sup>2</sup> pour barres 12x10mm**

#### Caractéristiques techniques

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal	175 A
-------------------------	-------

##### Dimensions

Largeur produit installé	22.5 mm
--------------------------	---------

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
-----------------------------------	-------

Largeur de barre du jeu de barres	5 / 10 mm
-----------------------------------	-----------

##### Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

##### Sécurité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----