



K96L

**Borne de barre 16mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>, pour barres 12x10mm**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	16 - 120 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	16 - 120 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Couple de serrage	22 - 22 Nm
-------------------	------------

**Dimensions**

Largeur/épaisseur du jeu de barres	10 - 10 mm
Hauteur	29,50 mm
Largeur	23,50 mm
Profondeur	58 mm

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	440 A
-------------------------	-------