



K96M

Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 175 A |
|-------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|--------------------------|-------|
| Hauteur produit installé | 18 mm |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Largeur produit installé | 25.5 mm |
|--------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Hauteur de barre du jeu de barres | 12 mm |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Largeur de barre du jeu de barres | 5 / 10 mm |
|-----------------------------------|-----------|

Connexion

| | |
|---|------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 16 / 35mm ² |
|---|------------------------|

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|