



Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 12M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 1

Dimensions

Longueur 195 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Type de connexion / prise Barre de phase avec broche

Capacité

Nombre de modules 11

KB963N