



KDN463A

Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 12M

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 / 400 V

Tension

Tension maxi d'utilisation 400 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Longueur 210 mm

Pas 17.8 mm

Matières

Couleur gris

Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire Non

Connexion

Adapté aux appareils avec connecteur neutre Oui

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés 3

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Isolé Oui