



KDR463B

Barre de pontage sécable, isolée, 4P 63A fourche 10mm² 57C

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Longueur 1015 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Capacité

Nombre de modules 57