



KJ01C

## Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm<sup>2</sup>/10 x 2,5-16<sup>2</sup>par pole

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

#### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

#### Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	129 mm
Profondeur	44 mm

#### Capacité

Nombre de modules	7,50
-------------------	------

#### Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	15
---	----

#### Installation, montage

Couple de serrage	1,50 - 1,50 Nm
-------------------	----------------