



KJ02C

Bloc de répartition, 160A, 1p., 1x 10-70²/6x 2,5-16²/1x cuivre plat 16x5 lateral

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 1 P

Modèle

Nombre de modules 2

Intensité du courant

Courant assigné nominal 160 A

Dimensions

Profondeur produit installé 50 mm

Hauteur produit installé 90 mm

Largeur produit installé 35 mm

Matières

Matière Laiton

Connexion

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble 10...50 mm²

Section de conducteur (rigide) 10...70 mm²

Standards

Directive européenne WEEE concerné