



KJ100A

Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25² / 5x 1,5-16² par phase

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Modèle

Nombre de modules 4

Intensité du courant

Courant assigné nominal 100 A

Dimensions

Profondeur produit installé 44 mm

Hauteur produit installé 97 mm

Largeur produit installé 71 mm

Matières

Poids du laiton contenu dans le produit 130 g

Installation, montage

Couple de serrage 2Nm

Connexion

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble 1.5...16 mm²

Section de conducteur (rigide) 1.5...25 mm²

Standards

Directive européenne WEEE concerné