



KJ125B

**Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35<sup>2</sup> / 3x 6-35<sup>2</sup> / 11x 1,5-16<sup>2</sup> par phase**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles 4 P

**Modèle**

Nombre de modules 10

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 125 A

**Dimensions**

Profondeur 64 mm

Profondeur produit installé 64 mm

Hauteur produit installé 96 mm

Largeur produit installé 170 mm

**Matières**

Poids du laiton contenu dans le produit 260 g

**Installation, montage**

Couple de serrage 2,5Nm

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné