



KN04P

Bornier arrivée phase a cage 4x2,5mm²-16mm²,90A

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Mode de fixation	clipsé

Fonctions

Adapté à un conducteur à fil fin	Oui
Adapté pour câbles à brins fins sans embout	Non
Adapté pour câbles à brins extra fins	Oui
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout	Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Connexion

Type de connexion	borne à vis
Section de conducteur, entrée AWG	2.5 / 16
Section de conducteur, sortie AWG	2.5 / 16

Equipement

Nombre de sorties	3
Nombre d'entrées	1

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------