



KN06P

Bornier phase sanvis 5x4mm² + 1x25mm²

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Tension nominale	230 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	34 mm
Hauteur produit installé	33 mm
Largeur produit installé	30 mm

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0.008 kg
Couleur	marron
Couleur	marron

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------