



KN18N

Bornier neutre sanvis 14x4mm² + 4x25mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Type de pôles	1 P

Fonctions

Adapté à un conducteur flexible	Oui
---------------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	34 mm
Hauteur produit installé	33 mm
Largeur produit installé	75 mm

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0.018 kg
Couleur	bleu

Connexion

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble	1.5...25 mm ²
Section de conducteur (rigide)	1.5...25 mm ²

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non