



**Bornier phase sanvis 14x4mm<sup>2</sup> + 4x25mm<sup>2</sup>**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Architecture**

Nombre de pôles 1

**Dimensions**

Hauteur 33 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 34 mm

**Tension**

Tension nominale 230 - 230 V

**Matière**

Couleur Marron

KN18P