



KN22P

### Bornier phase sanvis 17x4mm<sup>2</sup> + 5x25mm<sup>2</sup>

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nombre de pôles | 1 P |
| Type de pôles   | 1 P |

##### Intensité du courant

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

##### Dimensions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondeur produit installé | 34 mm |
| Hauteur produit installé    | 33 mm |
| Largeur produit installé    | 90 mm |

##### Matières

|   |          |
|---|----------|
| Poids du cuivre contenu dans le produit | 0.021 kg |
| Couleur                                 | marron   |
| Couleur                                 | marron   |

##### Standards

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|