



KN26E

Bornier terre sanvis 20x4mm² + 6x25mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Type de pôles	1 P

Fonctions

Adapté à un conducteur flexible	Oui
---------------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	34 mm
Hauteur produit installé	33 mm
Largeur produit installé	105 mm

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0.025 kg
Couleur	vert/jaune
Couleur	vert

Connexion

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble	1.5...25 mm ²
Section de conducteur (rigide)	1.5...25 mm ²

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------