



Bornier phase sanvis 20x4mm² + 6x25mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 1

Dimensions

Hauteur 33 mm

Largeur 105 mm

Profondeur 34 mm

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Matière

Couleur Marron

KN26P