



KXA10L

Borne de passage-phase, 10mm², 400V/57A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal	57 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	10 mm
Hauteur produit installé	51.5 mm
Largeur produit installé	58 mm

Matières

Couleur	gris
Couleur	gris foncé
Matière	polyamide (PA)

Connexion

Section de borne	16 mm ²
------------------	--------------------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------