



KXA10LH

**Borne de passage-phase, 10mm<sup>2</sup>, 1000V/57A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	57 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Hauteur	55 mm
Largeur	53,80 mm
Profondeur	10 mm

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
---------	----------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

**Matière**

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------