



KXA10LH

Borne de passage-phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Intensité du courant

Courant assigné nominal 57 A

Dimensions

Profondeur produit installé 10 mm

Hauteur produit installé 55 mm

Largeur produit installé 53.8 mm

Matières

Couleur gris

Couleur gris foncé

Matière polyamide (PA)

Connexion

Type de connexion cage à vis

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui