



KXA10ND

Borne de sectionnement-neutre, 10mm², 400V/45A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation sur le rail de transport conformément à DIN EN 50022

Intensité du courant

Courant assigné nominal 45 A

Dimensions

Profondeur produit installé 10 mm

Hauteur produit installé 51.5 mm

Largeur produit installé 58 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Puissance dissipée avec câble 1 W

Matières

Couleur bleu

Couleur bleu

Matière polyamide (PA)

Connexion

Section de raccordement en câble souple 1 / 10mm²

Section de raccordement en câble rigide 1 / 16mm²

Section de borne 16 mm²

Type de connexion cage à vis

Standards

Directive européenne WEEE concerné