



KXB06E



## Borne de terre, 6mm<sup>2</sup>, connection à vis

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation	sur le rail de transport conformément à DIN EN 50022
------------------	--

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	0 A
-------------------------	-----

#### Dimensions

Profondeur produit installé	8 mm
Hauteur produit installé	53.5 mm
Largeur produit installé	54 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
Puissance dissipée avec câble	1 W

#### Matières

Couleur	vert/jaune
Couleur	vert
Matière	polyamide (PA)

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple	0,5 / 6mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
Section de borne	10 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage à vis

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------