

KXB150LH

Borne de passage-phase, 150mm², 1000V-309A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 309 A

Dimensions

Hauteur 98,60 mm

Largeur 96 mm

Profondeur 28 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 35 - 150 mm²

Section de raccordement en câble rigide 50 - 185 mm²

Matière

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis