



Borne de passage-phase, 35mm², 1000V/125A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 124 A

Dimensions

Hauteur 67,60 mm

Largeur 70,60 mm

Profondeur 16 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 10 - 35 mm²

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Matière

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

KXB35LH