



KXB35LH

**Borne de passage-phase, 35mm<sup>2</sup>, 1000V/125A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation rail DIN

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 124 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 16 mm

Hauteur produit installé 67.6 mm

Largeur produit installé 70.6 mm

**Matières**

Couleur gris

Couleur gris foncé

Matière polyamide (PA)

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné