



KXB70E

Borne de terre, 70mm², connection à vis

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Intensité du courant

Courant assigné nominal 0 A

Dimensions

Profondeur produit installé 24 mm

Hauteur produit installé 81.2 mm

Largeur produit installé 75.2 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Puissance dissipée avec câble 1 W

Matières

Couleur vert/jaune

Couleur vert

Matière polyamide (PA)

Connexion

Section de raccordement en câble souple 16 / 70mm²

Section de raccordement en câble rigide 16 / 70mm²

Standards

Directive européenne WEEE concerné