



Borne de passage-phase, 70mm², 1000V/192A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 192 A

Dimensions

Hauteur 81,20 mm

Largeur 76,80 mm

Profondeur 24 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 6 - 70 mm²

Section de raccordement en câble rigide 95 mm²

Matière

Couleur Gris

Matière Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

KXB70LH