



KXB70LH

Borne de passage-phase, 70mm², 1000V/192A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal	192 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	81.2 mm
Largeur produit installé	76.8 mm

Matières

Couleur	gris
Couleur	gris foncé
Matière	polyamide (PA)

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------