



KXB70LH

**Borne de passage-phase, 70mm<sup>2</sup>, 1000V/192A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	192 A
-------------------------	-------

**Dimensions**

Hauteur	81,20 mm
Largeur	76,80 mm
Profondeur	24 mm

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
---------	----------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	6 - 70 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	95 mm <sup>2</sup>

**Matière**

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------