



KXB70LH

Borne de passage-phase, 70mm², 1000V/192A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	192 A
-------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	81,20 mm
Largeur	76,80 mm
Profondeur	24 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	6 - 70 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	95 mm ²

Matière

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------