



KXB70NH

Borne de passage-neutre, 70mm², 1000V/192A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Intensité du courant

Courant assigné nominal 179 A

Dimensions

Profondeur produit installé 24 mm

Hauteur produit installé 98.6 mm

Largeur produit installé 96 mm

Matières

Matière polyamide (PA)

Standards

Directive européenne WEEE concerné