




L2752VERZ



## Angle extérieur LFS30045 zingué

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Largeur de goulotte 45 mm

Mesure a 150 mm

Mesure b 200 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface zingué

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C