



L27569010



Té LFS30045 RAL 9010

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Largeur de goulotte 45 mm

Mesure a 340 mm

Mesure b 302 mm

Mesure c 150 mm

Mesure d 170 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C