



L6819

Garniture d`etanchéité, FWK 30/50060

Caractéristiques techniques

Sécurité

| | |
|-----------------------------|-----|
| Classe de résistance au feu | 190 |
|-----------------------------|-----|

Architecture

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants aux feu | 0 |
|------------------------------------|---|

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 88 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Hauteur intérieure | 50 mm |
|--------------------|-------|

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 100 mm |
|---------|--------|

| | |
|-------------------|-------|
| Largeur intérieur | 60 mm |
|-------------------|-------|

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Section intérieure | 2950 - 2950 mm ² |
|--------------------|-----------------------------|

Matière

| | |
|---------|--------|
| Matière | Plâtre |
|---------|--------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Traitement de surface | Non traité |
|-----------------------|------------|

| | |
|-------------------------|--------------|
| Produit compatible avec | FWK 3E 50x60 |
|-------------------------|--------------|