



L6912VERZ



Angle extérieur, FWK 90/50060, galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Dimensions

Hauteur intérieure 49 mm

Hauteur de goulotte 142 mm

Longueur 150 mm

Largeur intérieur 54 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 150 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur zingué

Groupe de matériau acier, gypse

Type de traitement de surface zingué

Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 100 °

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 2646 mm²

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12

classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12

Classe de résistance au feu E 30 - E 60