



L6915VERZ



Angle plat, FWK 90/50060, galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Dimensions

Hauteur intérieure 49 mm

Hauteur de goulotte 142 mm

Longueur 300 mm

Largeur intérieure 54 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 300 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Groupe de matériau acier, gypse

Type de traitement de surface zingué

Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 90 °

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 2646 mm²

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Sécurité

certificationnormfireproductsystem DIN 4102-12

classificationnormfireproductsystem DIN 4102-12

Classe de résistance au feu E 30 - E 60