




L6926VERZ



**Té, FWK 90/50110, galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

**Dimensions**

Hauteur intérieure	49 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	350 mm
Largeur intérieure	104 mm
Largeur de goulotte	200 mm
Mesure a	350 mm
Mesure b	500 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

**Matières**

Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué

**Installation, montage**

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

**Câble**

Section intérieure / utile	5096 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
------------------------------------	-------------------

**Sécurité**

certificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
classificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30 - E 60